


Boxsysteme



LEGRABOX Standardkorpus – LEGRABOX pure




Innenauszug – Einschubelement – C

Webcode
DQBSVY



- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Schlanke Zarge 12,8 mm
- Innen und außen gerade
- Synchronisierter Schwebelauf
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON**- bzw. **TIP-ON BLUMOTION**-Funktion für grifflose Fronten

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dyn. (kg)		
	40	70	
270	750.2701B		
300	750.3001B		
350	750.3501B		
400	750.4001B		
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	
600	750.6001B	753.6001B	
650		753.6501B	

Bestellinformation für TIP-ON und TIP-ON BLUMOTION siehe Kapitel Bewegungstechnologien

2	Zargen-Set		
Nennlänge NL (mm)	Farbe		
	SW-M TS-M OG-M	INGL	
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Bestehend aus:

2a	1 x Zargen links/rechts
2b	2 x Kundenbranding
2c	2 x Abdeckkappen

3	Rückwandhalter links/rechts		
Farbe	Material		Art.-Nr.
SW-M TS-M OG-M NI	Stahl		ZB7C000S

5	Vorderstück mit Nut		
	Farbe	Länge (mm)	Art.-Nr.
	SW-M TS-M OG-M NI-M	1043	ZV7.1043MN1
Zum Ablängen			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm			
	Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW – 126 mm	

4	Vorderstück-Set		
Farbe	Material		Art.-Nr.
SW-M TS-M OG-M	Stahl		ZI7.2CS0
INGL	Edelstahl		ZI7.2CI0

Bestehend aus:

4a	1 x Fronthalter links/rechts
4b	1 x Abdeckkappe außen links/rechts
4c	1 x Abdeckkappe innen links/rechts
4d	1 x Ausgleichstück für niedriges Einschubelement links/rechts
4e	1 x Halteteil
4f	4 x Schrauben

7	Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)		
Bauform	Material		Art.-Nr.
Niedrig	Glas		ZE7VxxxxG
Hoch	Glas		ZE7WxxxxG


Bestellinformation siehe Einschubelement

Z	Zubehör		
-	Befestigungsschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
	4	15	61D.1500

Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden


Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir den Einsatz von Flachkopfschrauben

Farbe	Farbe	
SW-M	Seidenweiß matt	INGL
TS-M	Terrassschwarz matt	NI
OG-M	Oriongrau matt	NI-M
	Edelstahl (Inox) Antifingerprint	
	Vernickelt	
	Nickel matt	



LEGRABOX

Standardkorpus – LEGRABOX pure



Boxsysteme


Innenauszug – Einschubelement – C

Webcode


DQBSVY

Planung

Platzbedarf im Korpus



Einbaumaße – Rückwand



* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Schraubposition – Korpuschiene

Korpuschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

270	
300–350	
400–500	
550, 600	

Dimensions: 64, 32, 32, 160, 192, 37, 32, 9

Korpuschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450	
500–600	
650	

Dimensions: 96, 320, 256, 32, 9, 37

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

B	Rückwand
LW – 38 mm	148 mm
A	Schubkastenboden
LW – 35 mm	Holzrückwand NL – 10 mm
16	Stahlrückwand NL – 21 mm
38	Falzmaße

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Zuschnitt – Einschubelement

Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Niedrig	LW – 80	70
Hoch	LW – 80	138

LW Lichte Korpusweite

In Kombination mit LEGRABOX/TANDEMBOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Nov. 2005) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Lichte Korpusweite LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Seitenhinweise

Übersicht – LEGRABOX	217	Einschubelement	250
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Zubehör – Stahlrückwand	251
TIP-ON für LEGRABOX	658	Zubehör	251
TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX	670	Befestigung der Korpuschiene	255
Übersicht – AMBIA-LINE für LEGRABOX	491	Montage, Demontage und Einstellung	256
		Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
		Weitere techn. Informationen	774