


METABOX – Auszugssystem

► Grundelemente

►► Vollauszug – Schubkasten/Innenschubkasten – M




Produkt



Beschreibung


- Vollauszug mit Zargenhöhe 86 mm
- Zargensystem aus Stahl, kunststoffbeschichtet
- Zargen in cremeweiß (RAL 9001)
- Führung mit Kunststoffauflagen
- Belastbarkeit dyn. 30 kg
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- 2-dimensionale Frontverstellung

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation

1		Korpus-, Mittelschiene und Zarge links/rechts, RAL 9001 cremeweiß
Nennlänge NL	Schraubversion	
270 mm	330M270PC	
350 mm	330M350PC	
400 mm	330M400PC	
450 mm	330M450PC	
500 mm	330M500PC	
550 mm	330M550PC	

2a	CLIP-Frontbefestigung
	Schraubversion ZSF.1200
	Links und rechts bestellen


2b	Abdeckkappen für 2a
	RAL 9001 cremeweiß ZAA.3700
	Kunststoff
	Links und rechts bestellen

Alternativ zu 2a

2c	Standard-Frontbefestigung
	Schraubversion ZSF.1700
	Links und rechts bestellen

2d	Abdeckkappen für 2c
	RAL 9001 cremeweiß 2 x ZAA.3500
	Kunststoff


3	Fronthalter für Innenschubkasten
	RAL 9001 cremeweiß ZIF.3000
	Kunststoff
	Links und rechts bestellen



METABOX – Auszugssystem

► Grundelemente

►► Vollauszug – Schubkasten/Innenschubkasten – M



Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front für Schraubmontage	Einbohrmaße Front für EXPANDO-/Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
* + 3 mm für Innenschubkasten	FA Frontaufschlag Schubkasten Innenschubkasten	Schubkasten	

Schraubposition der Korpuschienen

Nennlänge NL (mm)


270	
350	
400	
450	
500	
550	

Min. lichte Korpus-tiefe = Nennlänge NL + 12 mm
 Überauszug = 8 mm
 Befestigung der Korpuschienen

393


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

B	Rückwand 71 mm
LW - 31 mm	
A	Boden Schubkasten NL - 2 mm Innenschubkasten NL - 18 mm
LW - 31 mm	
C	Front Innenschubkasten 61 mm
LW - 64 mm	



KB Korpusbreite
 LW Lichte Korpusweite
 NL Nennlänge

Bodenbearbeitung bei Steckversion



	X (mm)
Schubkasten	69
Innenschubkasten	53

Seitenhinweise

Übersicht – METABOX	356
Zubehör	386
Montage und Verstellung	394
Verarbeitungshilfen	556
Weitere techn. Informationen	658