CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°

Bestellinformation


Produkt




Beschreibung

- 0-Einsprung bei Eckanschlag (für Innen- oder Tablarauszüge)
- CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
- CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Befestigung auf Montageplatte
- 3-dimensionale Einstellung
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung





Hinweis

Bei Kombination von CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharnieren mit Feder an kleinen leichten Fronten bis ca. 300 mm Breite, wird ein Anschlagversuch empfohlen. Bei größeren Frontbreiten wird eine Kombination nicht empfohlen!




Planung




Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 bzw. 9 mm)


Fronteinsprung bei 90° Öffnungswinkel





F Fuge


Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen














CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°




Planung Spezialanwendung

Gehrungsanschlag – umlaufend



19 mm




Scharnier für Mittelanschlag

Standard-Montageplatten mit 0 mm Distanz

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

22 mm




Scharnier für Mittelanschlag

Standard-Montageplatten mit 0 mm Distanz

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

24 mm



Scharnier für Mittelanschlag


Standard-Montageplatten mit 0 mm Distanz

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

Gehrungsanschlag - seitlich



19 mm




Scharnier für Mittelanschlag

Standard-Montageplatten mit 0 mm Distanz

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

22 mm




Scharnier für Mittelanschlag

Standard-Montageplatten mit 0 mm Distanz

* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm

24 mm



Scharnier für Mittelanschlag


Standard-Montageplatten mit 0 mm Distanz


* Maß bei Montageplatte mit Maß A = 37 mm


Planung Spezialanwendung

CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°











Bei freistehendem Korpus kann die Frontdicke beliebig gewählt werden.

Bei nebenliegender Front oder Eckanschlag an der Wand empfehlen wir einen Anschlagversuch.



Falzanwendungen



13.2

13 mm

